



FSG-Kanten-Lackstift 'Pro Fix'

Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben geschlossener Oberflächen im Holz-, Kunststoff- und Metallbereich
- Zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten und Nuten
- Zum Lackieren von Gehrungsnuten auf folienkaschierten PVC-Fensterprofilen und -Türen
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend
- Hohe Deckkraft
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke) für ca. 2 Jahre – um Beständigkeit zu verlängern kann ein UV-beständiger Klarlack über dem Decklack verwendet werden

Verarbeitungshinweise

- Ca. 20 – 25 Sekunden mit aufgesteckter Kappe schütteln – Rührkugeln müssen hörbar sein.
- Stift mit der Spitze nach oben halten und Kappe abnehmen.
- Tubenschlüssel langsam nach oben drehen bis sich die Spitze mit Lack füllt. Durch das durchsichtige Ventil wird der Lack deutlich sichtbar.
- Den ersten Tropfen Lack auf einem Baumwolltuch abtupfen.
- Der Stift ist nun bereit zur Anwendung – Durch das Ausüben von Druck auf die Tube lässt sich die Linienstärke des Lackes regulieren:
Leichter Druck = feine Linien
Starker Druck = breite Linien
Bei Bedarf den Tubenschlüssel weiterdrehen.
- Prüfung der Farbgenauigkeit erst dann vornehmen, wenn der Lack trocken ist (ca. 2 Minuten nach dem Aufbringen).
- Wichtig: Nach Gebrauch Spitze abtupfen und Kappe aufsetzen.
- Bei der nächsten Anwendung erneut schütteln und Tubenschlüssel drehen, damit neuer Lack die Spitze benetzt.
- Lagertemperatur: nicht über 30°C.

Produktdaten

Staubtrocken:	ca. 1-2 Minuten
Griffest:	ca. 2-5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur (RT))
Lichtechtheit:	Gut
Witterungsbeständigkeit:	Gut
Lagerfähigkeit:	mind. 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei RT)

Arbeitssicherheit/Sicherheitsratschläge

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- Verursacht schwere Augenreizung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Auszug aus den Gesetzestexten. Weitere Angaben siehe Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Material nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
- Leere Gebinde an den Hersteller zurückführen oder restentleert und entgast zum Material-Recycling geben.
- Restmengen entsprechend Abfallschlüssel 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgen.
- Landesspezifische Vorgaben müssen beachtet werden, bei Fragen kontaktieren Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

- Einzelstift
- 5er Karton
- 10er Karton
- Ersatzspitzen, 10er Pack

Technisches Merkblatt

FSG Schäfer GmbH

Instandsetzungs-Materialien für Möbeloberflächen



Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die Beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.